

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	31 mm
Código ISO Soporte	SVVBN 2020K16
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	10 mm
Calzo	269005 8
Tamaño del mango	20 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500