

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261111 25/16 |
| GTIN | 4045197655875 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------|
| Anchura de función L_4 de los soportes neutros | 12,5 mm |
| Tornillo para calzo | 269013 2 |
| Voladizo L_1 de los soportes neutros | 39 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 |
| Código ISO Soporte | SVVBN 2525M16 |
| Tamaño de placa | 16 mm |
| Calzo | 269005 8 |
| Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. |
| Longitud total L de los soportes neutros | 150 mm |
| Tamaño del mango | 25 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | neutro |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 72,5 grados |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Aplicación | Refrentado |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Tornillo para calzo Tipo 2 | 269013 2 |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 2 | 269028 2 |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 22 | 269028 22 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Calzo Tipo 8 | 269005 8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |