

**10 mangos con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3****Datos de pedido**

Número de pedido	GG6004 6,3
GTIN	4069515045100
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención **para puntas C 6,3 y E 6,3** (el imán sujeta el tornillo).

Suministro:

10 vástagos de acoplamiento para brocas n.º 675013 tam. 6,3.

Descripción técnica

Longitud total	75 mm
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Asiento para puntas	D 6,3
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas
USP1	10 mangos con imán / anillo de retención

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6004 6,3

