



### 3 surtidos de puntas metal 30 piezas cada uno 30



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG6007 30
GTIN	
Clase de artículo	GGN

#### Descripción

**Contenido:**

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

**Contenido:**

Surtido de 3 puntas n.º 675793 con el siguiente contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675310 3 ud. tam. 1/25; 3 ud. tam. 2/25; 2 ud. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675320 3 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 3 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.º 675240 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.º 675340 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm

Mango de acoplamiento: 1 ud.

#### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornilladores para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

## Hoja de datos

Denominación del fabricante	Bit-Check 30 Metal 1
Número de piezas	30
Tipo de producto	Herramienta de puntas
USP1	3 surtidos de puntas metal

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6007 30