

Garant**Soporte para tronzar eco, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 16/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273831 16/2
GTIN	4045197517210
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136.

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con $t_{\text{máx}}$ (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	30,5 mm
Anchura de función L_4	16 mm
Tornillo	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$	10 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Longitud total L	77,5 mm
Serie	Eco

Anchura del mango b	16 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 5	279815 5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600