



Paquete de ahorro de 5 alicates universales de vanadio, brillante, con cubiertas de 2 componentes en los mangos



Datos de pedido

Número de pedido	GG6010 160
GTIN	4069515045186
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

Suministro:

5 alicates universales n.º 702995 tam. 160.

Descripción técnica

Valores de corte alambre duro hasta Ø	2 mm
Longitud total	160 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza	interior dentado

Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Cortes templados por inducción (aprox. 64 HRC), cuerpo de pinza forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pulido
exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción
USP1	5 alicates universales de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6010 160