

HOLEX®
Cono de sujeción plano forma AD, SK 40 corto, Ø de sujeción D1: 18 mm

Datos de pedido

Número de pedido	300200 18
GTIN	4045197143679
Clase de artículo	32A

Descripción
Ejecución:

Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de PA n.º 308810/308830.

Norma: DIN 6359

Norma asiento: DIN 69871

Norma asiento: ISO 7388-1

Forma: AD

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 3 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 63 mm

Ø exterior D: 50 mm

Tornillo de amarre de recambio 309900: 16

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	63 mm
Tornillo de amarre de recambio 309900	16
Ø de sujeción D ₁	18 mm
Ø exterior D	50 mm

Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC

Accesorios

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK	308812 40
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
	308806 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

Llave de apriete para Perno de apriete según ISO 7388
Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308830 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308765 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN
69872 Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308810 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308785 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308790 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308740 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308760 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308625 40

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación
40

308600 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado
para cono de gran inclinación 40

308700 40

Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm)
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308630 40

Tirante Mazak, junta tórica, forma A Adecuado para cono
de gran inclinación 40M

308670 40M

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran
inclinación 40

308620 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado
para cono de gran inclinación 40

308720 40

Llave de apriete para pernos de apriete según DIN 69872
Adecuado para cono de gran inclinación 40 SK

308820 40