

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261107 20/11
GTIN	4045197655738
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVHBR/L 2020K11
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500