



Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/11 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261120 20/11 |
| GTIN | 4960664585571 |
| Clase de artículo | 25U |

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_s : 20 mm

Código ISO Soporte: A20R SVUBR/L11

Interfaz / punto separación: 20 mm

Ángulo de ajuste κ : 93 grados

Plaquita de corte adecuada: VB.. 1103..

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$: 25 mm

Descripción técnica

| | |
|--|----------------|
| Ø perforación previa mínima $D_{min.}$ | 25 mm |
| Plaquita de corte adecuada | VB.. 1103.. |
| Desplazamiento central L_3 | 18 mm |
| Tamaño de placa | 11 mm |
| Tornillo para plaquita | 269022 6 |
| Interfaz / punto separación | 20 mm |
| Longitud de voladizo L_1 | 80 mm |
| Código ISO Soporte | A20R SVUBR/L11 |
| Longitud total L | 200 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Longitud de sujeción L ₂ | 19 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |
| Ø de mango D _s | 20 mm |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 5×D |
| Norma | DIN 8024 |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---------------------------|----------|
| Tornillo de amarre | 269409 |
| Tornillo de amarre Tipo 6 | 269022 6 |