

HOLEX®
TCMT 16T308 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 16T308 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f: 0,06 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,75 mm
Avance f	0,06 - 0,3 mm/rev,
Clase	HBX020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Asignación de plaquitas	neutro