

Garant

Soporte para plaquitas cóncavo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 53/76mm



Datos de pedido

Número de pedido	273820 53/76
GTIN	4045197500250
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

Aplicación:

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.º 279815 9.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Ancho de tronzado w: 3 mm

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$: 13 mm

Descripción técnica

Ø máximo 1. ^a escotadura D ₂	76 mm
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	13 mm
Ø mínimo 1. ^a escotadura D ₁	53 mm
Tipo de boca	derecha
Ancho de tronzado w	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910