

**Tornillo de cáncamo, Ø de rosca: M24****Datos de pedido**

Número de pedido	086472 M24
GTIN	2050001741790
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Ø collar apoyo C	50 mm
Ø interior anillo A	50 mm
Altura total F	90 mm
Longitud de rosca tuerca E	20 mm
Peso	0,9 kg
Ø exterior anillo B	90 mm

Ø de rosca	M24
Longitud de rosca	36 mm
Medida D	20 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	8 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo