

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
12/11mm**



Datos de pedido

Número de pedido	261106 12/11
GTIN	4045197655462
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Código ISO Soporte	SVHBR/L 1212F11
Anchura de función L ₄	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	13 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500