

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	6 mm
Longitud total L de los soportes neutros	80 mm
Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SVBN 1212F11
Voladizo L_1 de los soportes neutros	18,5 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500