

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Longitud de la cabeza L ₁	21,5 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Código ISO Soporte	SVJBR/L 1616H11
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud total L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500