

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A16Q SVQBR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	21 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud de la cabeza L_1	16,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500