

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Código ISO Soporte	A20R SVQBR/L11
Desplazamiento central $L_3$	13 mm
Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud de la cabeza $L_1$	20,5 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	19 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø de mango $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500