

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	17 mm
Código ISO Soporte	A25R SVQBR/L16
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	32 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	23 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500