

**Tuerca de cáncamo, Ø de rosca: M24****Datos de pedido**

Número de pedido	086477 M24
GTIN	2050001741844
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

**Nota:**

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Longitud de rosca tuerca E	20 mm
Ø exterior anillo B	90 mm
Ø interior anillo A	50 mm
Peso	0,9 kg
Ø collar apoyo C	50 mm
Altura total F	90 mm

Ø de rosca	M24
Medida D	20 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	8 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo