

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261131 16/11
GTIN	4045197656117
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	21 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Código ISO Soporte	A16Q SVQBR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500