

**Tornillo de cáncamo, Ø de rosca: M30****Datos de pedido**

Número de pedido	086472 M30
GTIN	2050001741806
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

Nota:

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Longitud de rosca tuerca E	24 mm
Ø exterior anillo B	108 mm
Ø de rosca	M30
Ø collar apoyo C	65 mm
Ø interior anillo A	60 mm
Altura total F	109 mm

Peso	1,7 kg
Longitud de rosca	45 mm
Medida D	24 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	12 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo