


VBMT 110308, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 110308 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: HQ
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Rompevirutas	HQ
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110308
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado