

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	A20R SVQBR/L11
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	25 mm
Longitud de la cabeza L_1	20,5 mm
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500