

Garant

Inserto giratorio y orientable a 45° interior, a la izquierda, L1 = 15 mm, Ø Dmín: 6,2 mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	270398 6,2
GTIN	4045197588784
Clase de artículo	211

Descripción

Inserto giratorio y orientable a 45° interior, a la izquierda 6,2 mmØ del mango d: 6 mm
Distancia entre puntas y centro L₃: 2,95 mm
Profundidad máxima de corte t_{máx.}: 1,75 mm
Radio R: 0,2 mm

Descripción técnica

Ø del mango d	6 mm
Profundidad máxima de corte t _{máx.}	1,75 mm
Distancia entre puntas y centro L ₃	2,95 mm
Ø mínimo D _{mín.}	6,2 mm
Longitud de voladizo L ₁	25 mm
Radio R	0,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₁ = 15 mm