

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Código ISO Soporte	A25R SVQBR/L16
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500