

**Garant****Inserto de achaflanar interior, a la izquierda, L1 = 30 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270386 5,2/1
GTIN	4045197467386
Clase de artículo	211

**Descripción**

Inserto de achaflanar interior, a la izquierda 5,2/1 mmØ del mango d: 5 mm

Distancia entre puntas y centro L<sub>3</sub>: 2,45 mm

Profundidad máxima de corte t<sub>máx.</sub>: 0,7 mm

Profundidad de tronzado plano t: 0,3 mm

**Descripción técnica**

Distancia entre puntas y centro L <sub>3</sub>	2,45 mm
Profundidad de tronzado plano t	0,3 mm
Ø mínimo D <sub>min.</sub>	5,2 mm
Ø del mango d	5 mm
Profundidad máxima de corte t <sub>máx.</sub>	0,7 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	30 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>1</sub> = 30 mm