

**Garant****Cono de sujeción plano forma ADB, SK 40 A = 160, Ø de sujeción D1: 20mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 300275 20     |
| GTIN              | 4045197283153 |
| Clase de artículo | 31A           |

## Descripción

**Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

**GARANT –**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G 2,5 / 25000 rpm.

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

## Descripción técnica

|   |               |
|---|---------------|
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                | 20 mm         |
| Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900 | 20            |
| Longitud de voladizo medida A               | 160 mm        |
| Ø exterior D                                | 52 mm         |
| Adaptador                                   | SK 40 A = 160 |
| Norma                                       | DIN 6359      |
| Norma asiento                               | ISO 7388-1    |
| Forma                                       | ADB           |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm    |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 3 μm                 |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                    |
| Tipo de producto                                    | Cono de sujeción plano |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40                           | 308830 40  |
| Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308600 40  |
| Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308640 40  |
| Tirante Mazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M  | 308670 40M |
| Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308785 40  |
| Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40   | 308615 40  |
| Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40 | 308820 40  |
| Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40                                       | 308802 40  |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308765 40  |
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308790 40  |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308760 40  |
| Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308610 40  |
| Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40   | 308635 40  |

|  |           |
|--|-----------|
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308795 40 |
| Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40                                      | 308740 40 |
| Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40                   | 308625 40 |
| Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40                        | 308700 40 |
| Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40                   | 308630 40 |
| Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40                       | 308806 40 |
| Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308620 40 |
| Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40   | 308660 40 |
| Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40  | 308650 40 |
| Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40 | 308801 40 |
| Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40   | 308605 40 |
| Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 20 mm  | 309900 20 |