

**Garant****Soporte de apriete eco, izquierda, Anchura del mango b: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273846 25
GTIN	4045197517487
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

**Idóneo para :**

Soportes para plaquitas n.º 273880 y 273890.

**Suministro:**

Incluye tornillos de montaje.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Longitud total L: 109 mm

Tornillo: 279815 9

**Descripción técnica**

Anchura del mango b	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20,5 mm
Tornillo	279815 9
Longitud total L	109 mm

Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo apriete	279910