

LOCTITE.**Pegamento instantáneo, 3 g, ID del fabricante: 454**

Datos de pedido

Número de pedido	083351 454
GTIN	4058093008935
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Gel adhesivo instantáneo universal. Apropriado para **prácticamente todos los materiales**. No gotea, ideal para aplicaciones en superficies verticales o por encima de la cabeza.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descripción técnica

Resistencia manual al cabo de	5 - 10 s
Quality Dress	LOCTITE 454
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	20,9 N/mm ²
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Viscosidad dinámica	150 - 450 mPas

Temperatura de almacenamiento	2 °C
Margen de temperatura de aplicación	-40 - 120 °C
Forma	Gel
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Base química	Cianoacrilato de etilo
Densidad	1,05 g/cm ³
Propiedad	sin goteo
Propiedad	no se adhiere
adecuado para material	Cuero
adecuado para material	Metal
adecuado para material	Papel
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Cartón
adecuado para material	Plástico
adecuado para material	materiales porosos
Color	transparente
Capacidad	3 ml
intersticio máximo	0,15 mm
Atributo del nombre de producto	3 g
Tipo de producto	Pegamento rápido