

Garant
Soporte de apriete eco, izquierda, Anchura del mango b: 20mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273841 20 |
| GTIN | 4045197517401 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273881, 273887 y 273891.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Longitud total L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Tornillo: 279815 9

Descripción técnica

| | |
|---------------------|----------|
| Anchura del mango b | 20 mm |
| L ₂ | 22,5 mm |
| Tornillo | 279815 9 |
| Longitud total L | 84 mm |
| Serie | Eco |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Soporte de apriete |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tornillo apriete | 279910 |
| Tornillo ajuste Tipo 9 | 279815 9 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659906 500 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20 | 674248 TX20 |