

Garant**Barra de mandrinar eco, derecha, Ø DS: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273850 32
GTIN	4045197517500
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273886.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_s: 32 mm

Desplazamiento central L₃: 18,5 mm

Longitud total L: 250 mm

Tornillo: 279815 9

Descripción técnica

Tornillo	279815 9
Desplazamiento central L ₃	18,5 mm
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Serie	Eco

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500