

Garant**Soporte para plaquitas eco recta, derecha, Ancho de tronzado w: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273880 5
GTIN	4045197517579
Clase de artículo	21W

Descripción**Aplicación:**

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º **273840 – 273846**.

Suministro:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).

Refrigeración interior: sí

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$: 28 mm

Tornillo de amarre: 279815 9

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	5 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	28 mm
Serie	Eco
Tornillo de amarre	279815 9
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910