

**Garant**

**Soporte para plaquitas eco, convexo para ranurado frontal, derecha,  
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 43/60mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	273886 43/60
GTIN	4045197516480
Clase de artículo	21W

## Descripción

### Aplicación:

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º **273840 – 273851**.

### Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

### Nota:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la primera escotadura /  $D_2 = \varnothing$  máximo para la primera escotadura.

Refrigeración interior: sí

Ancho de tronzado  $w$ : 3 mm

Profundidad máxima de corte  $t_{m\acute{a}x.}$ : 13 mm

Tornillo de amarre: 279815 9

## Descripción técnica

Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	43 mm
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	60 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	13 mm
Serie	Eco
Tornillo de amarre	279815 9
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Ancho de tronzado w	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

---

## Accesorios

Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9