

**Tuerca de cáncamo, Ø de rosca: M30****Datos de pedido**

Número de pedido	086477 M30
GTIN	2050001741851
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

**Nota:**

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Ø interior anillo A	60 mm
Longitud de rosca tuerca E	24 mm
Peso	1,7 kg
Ø exterior anillo B	108 mm
Ø de rosca	M30
Altura total F	109 mm

Ø collar apoyo C	65 mm
Medida D	24 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	12 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo