

**Garant****Soporte para plaquitas eco recta, derecha, Ancho de tronzado w: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273880 6
GTIN	4045197517586
Clase de artículo	21W

**Descripción****Aplicación:**

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º **273840 – 273846**.

**Suministro:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).

Refrigeración interior: sí

Profundidad máxima de corte  $t_{\text{máx.}}$ : 28 mm

Tornillo de amarre: 279815 9

**Descripción técnica**

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	28 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Serie	Eco
Tornillo de amarre	279815 9
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

---

**Accesorios**

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910