

Garant**Barra de mandrinar eco, izquierda, Ø DS: 32mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273851 32 |
| GTIN | 4045197517524 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción**Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273887.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_s: 32 mm

Desplazamiento central L₃: 18,5 mm

Longitud total L: 250 mm

Tornillo: 279815 9

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Tornillo | 279815 9 |
| Desplazamiento central L ₃ | 18,5 mm |
| Longitud total L | 250 mm |
| Ø de mango D _s | 32 mm |
| Serie | Eco |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tornillo apriete | 279910 |
| Tornillo ajuste Tipo 9 | 279815 9 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659906 500 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20 | 674248 TX20 |