

Garant

**Soporte para plaquitas eco, convexo para ranurado frontal, derecha,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 53/76mm**



Datos de pedido

Número de pedido	273886 53/76
GTIN	4045197516497
Clase de artículo	21W

Descripción

Aplicación:

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º **273840 – 273851**.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Refrigeración interior: sí

Ancho de tronzado w : 3 mm

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$: 13 mm

Tornillo de amarre: 279815 9

Descripción técnica

Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	53 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	13 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D_2	76 mm
Serie	Eco
Tornillo de amarre	279815 9
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí

Ancho de tronzado w	3 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910