

**VBMT 160404, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 160404 CA510 Clase: CA510
Rompevirutas: HQ
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 450 m/min
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado