

**Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2411 120404
GTIN	4067263092308
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	250156 HB7020-2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	4,25 mm
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2411 120404
