

**Tornillo de cáncamo, Ø de rosca: M36****Datos de pedido**

Número de pedido	086472 M36
GTIN	2050001757937
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos/tuercas de estrella de alta resistencia, pintados de rojo.

**Nota:**

¡Los tornillos y las tuercas de cáncamo no se deben cargar en un ángulo de 90° con respecto al eje de roscado!

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Altura total F	128 mm
Peso	2,15 kg
Ø collar apoyo C	75 mm
Ø exterior anillo B	126 mm
Longitud de rosca tuerca E	26 mm
Ø de rosca	M36

Ø interior anillo A	70 mm
Longitud de rosca	54 mm
Medida D	28 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	16 t
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo