

**Garant**
**Soporte de apriete eco, derecha, Anchura del mango b: 20mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273845 20
GTIN	4045197517432
Clase de artículo	21W

**Descripción**
**Ejecución:**

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

**Idóneo para :**

Soportes para plaquitas n.º 273881 y 273891.

**Suministro:**

Incluye tornillos de montaje.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Longitud total L: 94 mm

Tornillo: 279815 9

**Descripción técnica**

Anchura del mango b	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20,5 mm
Tornillo	279815 9
Longitud total L	94 mm

Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

## Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Tornillo apriete	279910