



Paquete económico SCMT 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3529 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión de polietileno, irrompible, elástico, resistente al aceite, los ácidos y los combustibles, para desoxidantes y aceites de todo tipo.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{máx.}$	4,25 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{mín.}$	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm

Hoja de datos

Contenido	260748 HB7130-2
Cantidad	30
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3529 120404