

Garant
Soporte de apriete eco, derecha, Anchura del mango b: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	273845 25
GTIN	4045197517449
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para :

Soportes para plaquitas n.º 273881 y 273891.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º **317900 – 319886** y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º **273880 – 273891**. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.

Refrigeración interior: sí

Longitud de la cabeza L₁: 20,5 mm

Longitud total L: 109 mm

Tornillo: 279815 9

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm
Tornillo	279815 9
Anchura del mango b	25 mm
Longitud total L	109 mm

Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete

Accesorios

Tornillo apriete	279910
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20