

Mahr

Paquete económico de pies rey digital con pantalla grande y varillade profundidad cuadrada, capacidad de medición 150 mm, lectura de 0,01 mm



Datos de pedido

Número de pedido	404103 3
GTIN	
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión. Con varilla de profundidad rectangular.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032 por cada pie de rey. 3 pies de rey n.º 412717 tam. 150.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Suministro de energía	con pilas
Calibración	A1
Norma	ISO 13385
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm

Hoja de datos

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Lectura	0,0005 pul
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Duración de funcionamiento	aprox. 3 años
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Cantidad de pilas contenidas	3
Longitud del pico	40 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal
USP1	Pie de rey digital con pantalla grande y varilla de profundidad cuadrada, capacidad de medición de 150 mm, lectura de 0,01 mm

Productos adecuados

No Shop URL available for: 404103 3