

**VBMT 160404, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Clase de artículo	25E

Descripción

VBMT 160404 CA6525 Clase: CA6525
Rompevirutas: HQ
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado