

**Garant**
**Soporte para tronzar eco, derecha, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/2mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 273860 25/2   |
| GTIN              | 4045197581921 |
| Clase de artículo | 21W           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Nota:**

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670.

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136.

**Descripción técnica**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$ | 14 mm                 |
| Longitud de la cabeza $L_1$                 | 33,5 mm               |
| Tornillo                                    | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Ancho de tronzado w                         | 2 mm                  |
| Anchura de función $L_4$                    | 26,5 mm               |
| Longitud total L                            | 105 mm                |
| Serie                                       | Eco                   |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Anchura del mango b           | 25 mm                          |
| Tipo de boca                  | derecha                        |
| Refrigeración interior        | sí                             |
| Posibilidad de tronzado axial | no                             |
| Tipo de producto              | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Tornillo ajuste Tipo 6   | 279815 6    |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659906 1600 |
| Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm            | 659874 50   |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25                              | 674248 TX25 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659957 1600 |