

Garant
**Soporte para plaquitas eco, cóncavo para ranurado frontal, izquierda,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 43/60mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273891 43/60 |
| GTIN | 4045197516725 |
| Clase de artículo | 21W |

Descripción
Aplicación:

En combinación con soportes de apriete GARANT eco n.º **273840 – 273851**.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la primera escotadura / $D_2 = \varnothing$ máximo para la primera escotadura.

Refrigeración interior: sí

Ancho de tronzado w : 3 mm

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$: 13 mm

Tornillo de amarre: 279815 9

Descripción técnica

| | |
|---|----------|
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 13 mm |
| \varnothing mínimo 1.ª escotadura D_1 | 43 mm |
| \varnothing máximo 1.ª escotadura D_2 | 60 mm |
| Serie | Eco |
| Tornillo de amarre | 279815 9 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Ancho de tronzado w | 3 mm |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas |

Accesorios

| | |
|------------------------|----------|
| Tornillo apriete | 279910 |
| Tornillo ajuste Tipo 9 | 279815 9 |