

bimos

Silla giratoria de trabajo ESD TEXON, tapicería de tela, con ruedas, baja, Color del asiento: ESD



Datos de pedido

Número de pedido	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Clase de artículo	96J

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo TEXON con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Mecanismo encapsulado gracias a Clean Cover; superficies cerradas y lisas. Base de aluminio, antracita. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: Ajuste de la altura del asiento, tecnología Auto-Motion (el respaldo y el asiento se mueven sincronizados con el cuerpo), Flex-Back (el respaldo puede bloquearse en tres posiciones diferentes), protección antichoque (el respaldo no se mueve de forma involuntaria hacia delante al soltar el bloqueo). Respaldo ergonómico. Asiento con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado.

Ruedas dobles de seguridad suaves, con frenos dependientes de la carga, para suelos duros.

Asiento y respaldo con tapizado de tela. La tapicería es transpirable, tiene una superficie especialmente suave, es extremadamente resistente y puede limpiarse con los productos habituales de limpieza de tapicerías. Derivación total en todos los componentes.

Norma:

EN 61340-5-1

Descripción técnica

Hoja de datos

Peso	18 kg
Modelo ruedas	Ruedas dobles de seguridad para suelos duros
Capacidad de carga	150 kg
Serie	TEXON
Mecanismo de sincronización	sí
Ejecución	con ruedas
Profundidad de asiento	455 mm
Altura del respaldo	625 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Norma	EN 61340-5-1
Material superficie de asiento	Tejido
Color material asiento	negro
Anchura de asiento	480 mm
Modelo regulación de la altura	Pistón de gas
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Capacidad de carga silla	150 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Intervalo de regulación de la altura	450 - 620 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo ESD