

bimos

Silla giratoria de trabajo ESD TEXON, Supertec, con ruedas, baja, Color del asiento: ESD



Datos de pedido

Número de pedido	972715 ESD
GTIN	4099883003952
Clase de artículo	96J

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo TEXON con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Mecanismo encapsulado gracias a Clean Cover; superficies cerradas y lisas. Base de aluminio, antracita. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: Ajuste de la altura del asiento, tecnología Auto-Motion (el respaldo y el asiento se mueven sincronizados con el cuerpo), Flex-Back (el respaldo puede bloquearse en tres posiciones diferentes), protección antichoque (el respaldo no se mueve de forma involuntaria hacia delante al soltar el bloqueo). Respaldo ergonómico. Asiento con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado.

Ruedas dobles de seguridad suaves, con frenos dependientes de la carga, para suelos duros. Asiento y respaldo Supertec. Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente duradero, resistente a los cortes, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y espuma integral. Derivación total en todos los componentes.

Norma:

DIN 61340-5-1

Descripción técnica

Hoja de datos

Serie	TEXON
Capacidad de carga	150 kg
Mecanismo de sincronización	sí
Modelo regulación de la altura	Pistón de gas
Peso	18 kg
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Anchura de asiento	480 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Modelo ruedas	Ruedas dobles de seguridad para suelos duros
Altura del respaldo	625 mm
Material superficie de asiento	Supertec
Norma	DIN 61340-5-1
Profundidad de asiento	455 mm
Ejecución	con ruedas
Color material asiento	negro
Capacidad de carga silla	150 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Intervalo de regulación de la altura	450 - 620 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo ESD