

bimos

Silla giratoria TEXON, Supertec, con ruedas, baja, Color del asiento: BLACK



Datos de pedido

Número de pedido	965465 BLACK
GTIN	4099883003679
Clase de artículo	96J

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo TEXON con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Mecanismo encapsulado gracias a Clean Cover; superficies cerradas y lisas. Base de aluminio, gris oscuro. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: Ajuste de la altura del asiento, tecnología Auto-Motion (el respaldo y el asiento se mueven sincronizados con el cuerpo), Flex-Back (el respaldo puede bloquearse en tres posiciones diferentes), protección antichoque (el respaldo no se mueve de forma involuntaria hacia delante al soltar el bloqueo). Respaldo ergonómico. Asiento con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado.

Ruedas dobles de seguridad suaves, con frenos dependientes de la carga, para suelos duros. Asiento y respaldo Supertec. Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente duradero, resistente a los cortes, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y espuma integral.

Norma:

DIN 68877

Descripción técnica

Hoja de datos

Altura del respaldo	625 mm
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Norma	DIN 68877
Modelo regulación de la altura	Pistón de gas
Anchura de asiento	480 mm
Serie	TEXON
Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Capacidad de carga	150 kg
Profundidad de asiento	455 mm
Ejecución	con ruedas
Peso	18 kg
Mecanismo de sincronización	sí
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material superficie de asiento	Supertec
Color material asiento	negro
Modelo ruedas	Ruedas dobles de seguridad para suelos duros
Capacidad de carga silla	150 kg
Intervalo de regulación de la altura	450 - 620 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de trabajo